


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.752

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.752 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.752
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	harmaa
Pituus	8 mm
AWG	26
Sisähalkaisija	1,5 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	0,14 mm ²
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Wire end ferrules for manual preassembly, 0.14 mm², AWG 26, 8 mm, grey, loosely packed, 500 pc(s).

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR