

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.757 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.757 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.757
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	turkoosi
Pituus	8 mm
AWG	22
Sisähalkaisija	2 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	0,34 mm <sup>2</sup>
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,026 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus	Johtopääteholkit manuaaliseen liitääntään, 0,34 mm <sup>2</sup> , AWG 22, 8 mm, turkoosit, irralliset, 500 kpl
-------------	--

# Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------