

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.760 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.760 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.760
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	oranssi
Pituus	8 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,6 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	0,5 mm ²
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210 4050.452
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,036 kg
Tullitariffinimike	85369010

ominaisuudet

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,5 mm ² , AWG 20, 8 mm, oranssit, irralliset, 500 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------