


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.770

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.770 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.770
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	keltainen
Pituus	10 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	1 mm ²
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,058 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005

ominaisuudet

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 1 mm ² , AWG 18, 10 mm, keltaiset, irralliset, 500 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------