

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.774 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.774 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.774
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	punainen
Pituus	10 mm
AWG	16
Sisähalkaisija	3,5 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	1,5 mm <sup>2</sup>
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,065 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG 16, 10 mm, punaiset, irralliset, 500 kpl

---

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------