

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.775

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.775 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tilausnro          | AS 4050.775  |
| Tuotekuvaus        | Muovikauluksella.  |
| Tekniset tiedot    | Lämmönkestävyys 105 °C   |
| Materiaali         | E-Cu, galvanoitu, sinkitty<br>Muovikaulukset: polypropeeni   |
| Väri               | punainen   |
| Pituus             | 12 mm  |
| AWG                | 16   |
| Sisähalkaisija     | 3,5 mm   |
| Rittalin värikoodi | Joo  |
| DIN-värikoodi      | Joo  |
| Ohje               | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.<br>Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Normit             | AEH DIN 46228  |
| Toimitusmuoto      | irrallinen   |
| Pakkausyksikkö     | 500 kpl  |
| Nettopaino         | 0,5 kg   |
| Bruttopaino        | 0,5 kg   |
| Tullitariffinimike | 85369010   |
| ETIM 9             | EC000005   |
| ETIM 8             | EC000005   |
| ECLASS 8.0         | 36659290   |

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,5 mm<sup>2</sup>, punaiset, irralliset, 12 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)  
UR