

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--|
| Tilausnro | AS 4050.783 |
| Tuotekuvaus | Muovikauluksella. |
| Tekniset tiedot | Lämmönkestävyys 105 °C |
| Materiaali | E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni |
| Väri | harmaa |
| Pituus | 12 mm |
| AWG | 12 |
| Sisähalkaisija | 4,8 mm |
| Halkaisijalle | 4 mm ² |
| DIN-värikoodi | Joo |
| Ohje | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Normit | AEH DIN 46228 |
| Sopii tilausnumerolle | 4051.210 |
| Toimitusmuoto | irrallinen |
| Pakkausyksikkö | 500 kpl |
| Nettopaino | 0,5 kg |
| Bruttopaino | 0,5 kg |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36659290

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 4 mm², AWG 12, harmaat, 12 mm, irralliset, 500 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR