

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.785 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.785 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.785
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	musta
Pituus	12 mm
AWG	10
Sisähalkaisija	6,3 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	6 mm ²
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	100 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,04 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36659290

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 6 mm², AWG 10, 12 mm, mustat, irralliset, 100 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR