


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.818

Vakiojyrsin

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.818 - Vakiojyrsin

Teräksen / ruostumattoman teräksen jyrsimet Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.818
Rakenne	Kolmiteräleikkuri HSS Co8 TiAlN-pinnoite
Tuotekuvaus	Teräksen / ruostumattoman teräksen jyrsimet Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
Halkaisija	6 mm
Normit	DIN 844
Muokattava materiaali	Teräslevy Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	0,12 kg
Bruttopaino	0,131 kg
Tullitariffinimike	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Tuotekuvaus	Standard milling bit, 6mm