

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Puristusautomaatti LD-I

Osavaltio: 9.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Puristusautomaatti LD-I Wire Terminalille

WT 24/36

Sähköpneumaattisesti käytettävä kuorinta- ja puristusautomaatti kaksinkertaisella makasiinilla on tarkoitettu irtonaisten eristettyjen rullaholkkien työstämiseen, poikkileikkaukseltaan 4-6 mm² (AWG 12 – 10) ja puristuspituudeltaan 10-12 mm.. Puristusautomaatti LD-I on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittal-johdinvarustelutäysautomaatti Wire Terminalin kanssa.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.022
Tuotekuvaus	Sähköpneumaattisesti käytettävä kuorinta- ja puristusautomaatti kaksinkertaisella makasiinilla on tarkoitettu irtonaisten eristettyjen rullaholkkien työstämiseen, poikkileikkaukseltaan 4-6 mm ² (AWG 12 – 10) ja puristuspituudeltaan 10-12 mm. Puristusautomaatti LD-I on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittal-johdinvarustelutäysautomaatti Wire Terminalin kanssa.
Hyödyt	Helppo käyttää Eristettyjen päätehylsyjen turvallinen ja nopea käsittely Täysautomaattisen 2-lokeraisen (4 ja 6 mm ²) ansiosta ei tarvita asennusaikoja rullaholkeille Täysi integrointi Wire Terminaliin tarkoittaa, ettei manuaalisia johdotusvaiheita tarvita.
Tekniset tiedot	Puristusalue 4–6 mm ² (AWG 12 - 10) Puristuspituus 4 mm ² llä: 10 mm (0,39 tuumaa) tai 12 mm (0,47 tuumaa) Puristuspituus 6 mm ² llä: 12 mm (0,47 tuumaa) Ohjauspituus 28 mm (1,10 tuumaa) + puristuspituus

ominaisuudet

Ohje	Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Sopii tilausnumerolle	4051.024 4051.036
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	40
Bruttopaino	42
Tullitariffinimike	84633000
EAN	4028177964426

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------