

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.102 Laitekannatin, vasen

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.102 - Laitekannatin, vasen WS 540:lle

Laitekannatinyksikkö, joka sopii katkaisuautomaatille C8+, sekä ylimääräinen laitehylly, johon sopii yleisimmät etikettitulostimet. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 vasemmalle puolelle.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.102
Tuotekuvaus	Laitekannatinyksikkö, joka sopii katkaisuautomaatille C8+, sekä ylimääräinen laitehylly, johon sopivat yleisimmät etikettitulostimet. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 vasemmalle puolelle.
Hyödyt	Ylimääräinen laitehylly yleiskäyttöön Kompakti pinta-asennus Leveys ja korkeus joustavasti säädettävissä
Tekniset tiedot	Laitekannatin (L x K x S): 360 x 335 x 20 mm, sis. korkeudensäädön 480 mm Tukivarsi (L x K) 500 x 700 mm Laitehylly (L x K x S): 417 x 267 x 20 mm
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7016
Toimitus	Laitekannatin katkaisuautomaattiin C8+ Puoliautomaattitukivarsi, vasen Yleiskäyttöinen laitehylly tulostimeen/tarratulostimeen Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle	4051.100
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,2 kg
Bruttopaino	7,2 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100204
Tuotekuvaus	Component support unit for an automatic cutter and a printer