


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.103 Laitekannatin, oikea

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.103 - Laitekannatin, oikea WS 540:lle

Laitekannatinyksikkö, joka sopii puristusautomaateille RC tai R8 E. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 oikealle puolelle.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4051.103
Tuotekuvaus	Laitekannatinyksikkö, joka sopii puristusautomaateille RC tai R8 E. Kiinnitetään johdotusaseman WS 540 oikealle puolelle.
Hyödyt	Kompakti pinta-asennus Leveys ja korkeus joustavasti säädettävissä
Tekniset tiedot	Laitekannatin (L x K x S): 318 x 313 x 20 mm, sis. putken korkeudensäätöön 480 mm Tukivarsi (L x K) 500 x 700 mm
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7016
Toimitus	Laitekannatin puristusautomaatteihin Puoliautomaattitukivarsi, oikea Sis. kiinnitystarvikkeet

# ominaisuudet

Sopii tilausnumerolle	4051.100
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,2 kg
Bruttopaino	7,2 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC011819
ETIM 8	EC011819
ECLASS 8.0	21100210
Tuotekuvaus	Component support unit for a crimping machine