

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 LED-työvalo

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED-työvalo WS 540:lle

Pöytälevyyen tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.105
Tuotekuvaus	Pöytälevyyen tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella.
Hyödyt	Voimakasvaloinen, häikäisemätön ja vilkkumaton valaistus, homogeeninen ja varjoton Valittavissa oleva värilämpötila neutraalin valkoisen kautta lämpimästä valkoisesta päivän valon valkoiseen edistää keskittymiskykyä ja vähentää väsymisilmiöitä Erinomainen värintoisto ja voimakas kontrasti Alumiinijousivarsi ja 3D-päänivel, käännettävä ja kiinnitettävissä valonlähteen vapaaseen kohdistukseen
Tekniset tiedot	Jousivarsi: pituus 970 mm Värintoisto: 94 – 98 Ra Säteilykulma: 100°
Materiaali	Valaisinkotelo: alumiinia Himmennys: Macrolon
Toimitus	LED-työvalo Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	26 W
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntämahdollisuudet	Pistokkeen verkkolaite (CEE 7/16) ja AC-adaptteri
Valonlähde	84 SMD LED-valaisinta

ominaisuudet

Suojausluokka	III (SELV)
Valovirta	2 930 lm
Sopii tilausnumerolle	4051.100
Käyttölämpötila-alue	-10 °C...40 °C
Nimelliskäyttöjännite	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat	Leveys: 545 mm Korkeus: 90 mm Syvyys: 35 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,5 kg
Bruttopaino	4,2 kg
Tullitariffinimike	94054990
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Tuotekuvaus	LED-työvalo WS 540 -työasemaan, himmennettävä, 230 V/50 Hz