

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105 LED-työvalo

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - LED-työvalo WS 540:lle

Pöytälevyyen tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella.



ominaisuudet

| | |
|--------------------------|--|
| Tilausnro | AS 4051.105 |
| Tuotekuvaus | Pöytälevyyen tapahtuvaan kiinnitykseen, puristimella. |
| Hyödyt | Voimakasvaloinen, häikäisemätön ja vilkkumaton valaistus, homogeeninen ja varjoton Valittavissa oleva värilämpötila neutraalin valkoisen kautta lämpimästä valkoisesta päivän valon valkoiseen edistää keskittymiskykyä ja vähentää väsymisilmiöitä Erinomainen värintoisto ja voimakas kontrasti Alumiinijousivarsi ja 3D-päänivel, käännettävä ja kiinnitettävissä valonlähteen vapaaseen kohdistukseen |
| Tekniset tiedot | Jousivarsi: pituus 970 mm Värintoisto: 94 – 98 Ra Säteilykulma: 100° |
| Materiaali | Valaisinkotelo: alumiinia Himmennys: Macrolon |
| Toimitus | LED-työvalo Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Nimellisteho | 26 W |
| Liitäntäkaapeliin pituus | 3 m |
| Liitäntämahdollisuudet | Pistokkeen verkkolaite (CEE 7/16) ja AC-adaptteri |
| Valonlähde | 84 SMD LED-valaisinta |

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--|
| Suojausluokka | III (SELV) |
| Valovirta | 2 930 lm |
| Sopii tilausnumerolle | 4051.100 |
| Käyttölämpötila-alue | -10 °C...40 °C |
| Nimelliskäyttöjännite | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Mitat | Leveys: 545 mm Korkeus: 90 mm Syvyys: 35 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 2,5 kg |
| Bruttopaino | 4,2 kg |
| Tullitariffinimike | 94054990 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Tuotekuvaus | LED-työvalo WS 540 -työasemaan, himmennettävä, 230 V/50 Hz |