

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstasyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä.



ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| Tilausnro | AS 4051.132 |
| Rakenne | Wire Terminal Edition |
| Tuotekuvaus | Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstasyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyssä. |
| Hyödyt | <p>Sähköisesti säädettävä pöytä optimaalisen työskentelykorkeuden aikaansaamiseksi, säädettävissä välillä 710 – 1 250 mm</p> <p>Monikerrostyötaso, vedenkestävä ja naarmutuksen kestävä</p> <p>lhanteellinen ratkaisu yhdessä katkaisu- ja puristusautomaattien sekä esivalmisteltujen lankojen Wire Terminal -yksikön kautta tapahtuvan käytön kanssa</p> <p>Integroitu mittalista nopeaan manuaaliseen mittaamiseen</p> <p>Valmistelee monitorin kiinnitystä varten lankojen poistamiseksi Eplan Smart Wiring -toiminnolla</p> <p>Valinnaisesti laajennettavissa laitehyllyillä lankapahveja, lankarullia sekä työkalujen ja pienosien pitimiä varten</p> <p>Joustavasti korjaamossa käytettävissä kumitettujen ohjauksurullien avulla</p> <p>Vetolaatikko, jossa Shadowboard valmisteltu työkaluille</p> |

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--|
| Toimitus | Langoituspöytä sähköisellä korkeussäädöllä Liitäntäkaapeli 7 m Pistorasialista, 7-paikkainen, keinukytkimellä 1 Wire Station WS 540 2 laitehyllyä 1 laitekannatin, vasemmalle 1 näytön kiinnitys 1 LED-työvalo 4 kiinnitystukea, pystysuoraa 4 adapterikulmaa 1 mini-PC-pidike 1 makasiinikannatin 1 pistorasialista, 5-paikkainen 1 jätesäiliö 1 johdinpakkauspidin, vasemmalle 1 metallilankaverkkopidin, oikealle 1 johdinrengaspidin, vasemmalle 1 johdinrengaspidin, oikealle 1 kaapelinohjaus tuelle, pystysuora |
| Asennusohje | Kiinnitystuki, pystysuora, tilausno 4051.106 tarvitaan esim. laatikonpitimen ja makasiinikannattimen kaltaisia lisävarusteita varten |
| Sisäänmenojännite | 230 V AC, 50 Hz |
| Työskentelykorkeus | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | Joo |
| Käyttöalueet | Käytettäväksi yhdessä Rittal Wire Terminalin WT kanssa |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 173,8 kg |
| Bruttopaino | 242,3 kg |
| Tullitariffinimike | 84571090 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 21100200 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Siirrettävä johdotustyöasema, korkeussäädettävä, joustavaan tuotanto- ja verstastyöskentelyyn. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja käsittelyn. Tässä mallissa on integroidut makasiinikannattimet, laitekannattimet katkaisuautomaatteja varten sekä tulostinjärjestelmät merkitsemistä varten. Mallissa on myös LED-työvalo ja pistorasialista. Älykäs johdinsyöttö ja johdinkelateline kuuluvat toimituksen sisältöön. Näytön kiinnike sopii erinomaisesti johdotusluetteloiden näyttämiseen ja työstämiseen.

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus