

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.544 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.544 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.544
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	valkoinen
Pituus	10 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,9 mm
Halkaisijalle	0,5 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	4 000 kpl
Nettopaino	4 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Wire end ferrules 0.5 mm ² x 10 mm AWG 20 multinorm, packs of 4,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code), 0.5 mm ²

Hyväksynnät

Hyväksynnät

UL + C-UL (listed)