

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.580

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.580 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.580
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	keltainen
Pituus	8 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3,5 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,0 mm <sup>2</sup> , keltainen, irralliset, 8 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR