


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.598 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.598 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.598
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	oranssi
Pituus	10 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,6 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	0,5 mm ²
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	5 000 kpl
Nettopaino	5 kg
Bruttopaino	0,589 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Wire end ferrules 0.5 mm² x 10 mm AWG 20, packs of 5,000 pc(s)., colour: orange, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)