

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.600 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.600 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.600
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	valkoinen
Pituus	10 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	2,8 mm
Rittalin värikoodi	Joo
Halkaisijalle	0,75 mm <sup>2</sup>
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	5 000 kpl
Nettopaino	5 kg
Bruttopaino	0,656 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Wire end ferrules 0.75 mm<sup>2</sup> x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: white, delivery form: on belt (in accordance with the Rittal colour code)

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)