

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.605

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.605 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.605
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	sininen
Pituus	10 mm
AWG	14
Sisähalkaisija	4,2 mm
Halkaisijalle	2,5 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	3 000 kpl
Nettopaino	3 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Wire end ferrules 2.5 mm ² x 10 mm AWG 14, packs of 3,000 pc(s)., colour: blue, delivery form: on belt (in accordance with the DIN/Rittal colour code)

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)