

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.617 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.617 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | AS 4051.617 |
| Tuotekuvaus | Muovikauluksella. |
| Tekniset tiedot | Lämmönkestävyys 105 °C |
| Materiaali | E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni |
| Väri | harmaa |
| Pituus | 12 mm |
| AWG | 18 |
| Sisähalkaisija | 2,8 mm |
| DIN-värikoodi | Joo |
| Ohje | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Normit | AEH DIN 46228 |
| Toimitusmuoto | irrallinen |
| Pakkausyksikkö | 500 kpl |
| Nettopaino | 0,5 |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Tuotekuvaus | Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 0,75 mm ² , harmaa, irralliset, 12 mm |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR