

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.641 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.641 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.641
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	harmaa
Pituus	10 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	2,8 mm
Halkaisijalle	0,75 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen (10 VP à 100 kpl)
Pakkausyksikkö	1 000 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	0,11 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005

ominaisuudet

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 0,75 mm ² , AWG 18, harmaat, 10 mm, irralliset (10 VP à 100 kpl), 1000 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------