


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.683 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 9.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.683 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | AS 4051.683 |
| Tuotekuvaus | Muovikauluksella. |
| Tekniset tiedot | Lämmönkestävyys 105 °C |
| Materiaali | E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni |
| Väri | valkoinen |
| Pituus | 12 mm |
| AWG | 20 |
| Sisähalkaisija | 2,9 mm |
| DIN-värikoodi | Joo |
| Multinorm | Joo |
| Ohje | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Toimitusmuoto | irrallinen |
| Pakkausyksikkö | 500 kpl |
| Nettopaino | 0,5 kg |
| Bruttopaino | 0,047 kg |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 0,5 mm², valkoinen, irralliset, 12 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR