

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.683

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.683 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.683
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	valkoinen
Pituus	12 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,9 mm
DIN-värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,047 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 0,5 mm², valkoinen, irralliset, 12 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR