

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.687

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.687 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4051.687
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	punainen
Pituus	12 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3,5 mm
DIN-värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,063 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 1,0 mm<sup>2</sup>, punainen, irralliset, 12 mm

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)  
UR