


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.697

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.697 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.697
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	punainen
Pituus	10 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3 mm
Halkaisijalle	1 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	5 000 kpl
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Wire end ferrules 1.0 mm ² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)

Hyväksynnät

Hyväksynnät

UL + C-UL (listed)