


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.719 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.719 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4051.719
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	vaaleansininen
Pituus	12 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	2,8 mm
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 0,75 mm ² , vaaleansininen, irralliset, 12 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR