

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4051.724

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.724 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tilausnro          | AS 4051.724  |
| Tuotekuvaus        | Muovikauluksella.  |
| Tekniset tiedot    | Lämmönkestävyys 105 °C   |
| Materiaali         | E-Cu, galvanoitu, sinkitty<br>Muovikaulukset: polypropeeni   |
| Väri               | harmaa   |
| Pituus             | 10 mm  |
| AWG                | 14   |
| Sisähalkaisija     | 4,2 mm   |
| Ohje               | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.<br>Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Toimitusmuoto      | irrallinen   |
| Pakkausyksikkö     | 500 kpl  |
| Nettopaino         | 0,5  |
| Tullitariffinimike | 85369010   |
| ETIM 9             | EC000005   |
| ETIM 8             | EC000005   |
| ECLASS 8.0         | 36659290   |
| Tuotekuvaus        | Johdinpääteholkit johtimien työstämiseen, 2,5 mm <sup>2</sup> , harmaa, irralliset, 10 mm  |

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR