

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018 Ruuvitaltat

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.018 - Ruuvitaltat eristämätön

Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4052.018
Rakenne	talttapäruuveille
Tuotekuvaus	Ergonominen ruuvitaltta, joka sopii ihanteellisesti käteen ja vähentää voiman tarvetta.
Hyödyt	Kahvan päässä rullasuojus ja selkeä ruuvimerkintä Mustat, kiillotetut teräpäät tarkkuuden ja sopivuuden säilyttämiseksi Kahvan ihanteellinen käteensopivuus mahdollistaa korkeamman vääntömomentin ja pidemmän, väsymättömän työskentelyn
Materiaali	Terä: Kromi-molybdeeni-vanadium-pinnoite Sisäkahva: kovamuovia Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Terän Ø	5 mm
Terän pituus	25 mm
Terä (leveys x paksuus)	5,5 x 1 mm
Kärki	SL
Kahvan Ø	21 mm
Kahvan pituus	60 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,03 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,036 kg
Tullitariffinimike	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Tuotekuvaus	Screwdriver Stubby, uninsulated SL SL 5,5 x 1