

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Puristuspihdit

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Puristuspihdit pääteholkeille

Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.001
Rakenne	käännetty
Tuotokuvaus	Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
Hyödyt	Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa Tasaisen korkealaatuinen puristus Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn Irrotettava pakkolukitus
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökäkaluteräs
Pintakäsittely	Matta, kromattu
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Puristus	Nelikulmainen puristin
Kaapelinläpiviennin suunta	etupuolelta
Mitat	Korkeus: 59 mm Pituus: 198 mm
AWG	22 - 10
Halkaisijalle	0,5 - 6 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,452 kg
Bruttopaino	0,462 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Tuotekuvaus	Crimping pliers for wire end ferrules