

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.002 Puristuspihdit

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.002 - Puristuspihdit pääteholkeille

Puristuspihdit neliökanta- tai kuusiokantapuristukseen johdinpääteholkkien työstämiseksi ilman eristyskaulusta standardin DIN 46228 osan 1 mukaan ja johdinpääteholkkien työstämiseksi eristyskauluksen kanssa standardin DIN 46228 osan 4 mukaan.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.002
Rakenne	suora
Tuotekuvaus	Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
Hyödyt	Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa Tasaisen korkealaatuinen puristus Irrotettava pakkolukitus Itsesäätöinen
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökäkaluteräs
Pintakäsittely	Matta, kromattu
Väri	Kahva: RAL 7016 ja RAL 35745
Puristus	Nelikulmainen puristin
Kaapelinläpiviennin suunta	sivulle
Mitat	Pituus: 176 mm
AWG	26 - 8
Halkaisijalle	0,14 - 10 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,449 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

ominaisuudet

ECLASS 8.0

21043811

Tuotekuvaus

AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²