

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.004 Puristuspihdit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.004 - Puristuspihdit pääteholkeille

Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.



ominaisuudet

| | |
|----------------------------|--|
| Tilausno | AS 4054.004 |
| Rakenne | suora |
| Tuotekuvaus | Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan. |
| Hyödyt | Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa Tasaisen korkealaatuinen puristus Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn Irrotettava pakkolukitus |
| Materiaali | Korkealaatuinen erityistyökaluteräs |
| Pintakäsittely | Matta, kromattu |
| Väri | Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink |
| Puristus | WM-puristin |
| Kaapelinläpiviennin suunta | sivulle |
| Mitat | Korkeus: 68 mm Pituus: 256 mm |
| AWG | 8 - 4 |
| Halkaisijalle | 10 - 25 mm ² |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,66 kg |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Bruttopaino | 0,69 kg |
| Tullitariffinimike | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Tuotekuvaus | Crimping pliers for wire end ferrules |