

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.008 Puristuspihdit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.008 - Puristuspihdit pääteholkeille

Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.008
Rakenne	suora
Tuotokuvaus	Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
Hyödyt	Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa Tasaisen korkealaatuinen puristus Merkityt muottiasemat halkaisijoiden tarkkaan käsittelyyn Irrotettava pakkolukitus
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Pintakäsittely	Matta, kromattu
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Puristus	WM-puristin
Kaapelinläpiviennin suunta	sivulle
Mitat	Korkeus: 68 mm Pituus: 256 mm
AWG	2 - 1
Halkaisijalle	35 - 50 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,64 kg

# ominaisuudet

Bruttopaino	0,69 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Tuotekuvaus	Crimping pliers for wire end ferrules