

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030 Flex-puristuspihdit

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Flex-puristuspihdit pääteholkeille

Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.030
Rakenne	suora
Tuotekuvaus	Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.
Hyödyt	Pääteholkin etu- tai sivuasennus kierrettävän pään avulla Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa Tasaisen korkealaatuinen puristus Irrotettava pakkolukitus Itsesäätöinen
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Pintakäsittely	Sinistetty, musta, matta
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Puristus	Trapezoid
Kaapelinläpiviennin suunta	etupuoolella ja sivulla
Mitat	Pituus: 180 mm
AWG	26 - 8
Halkaisijalle	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,35 kg

# ominaisuudet

Bruttopaino	0,388 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Tuotekuvaus	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp