

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030 Flex-puristuspihdit

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Flex-puristuspihdit pääteholkeille

Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.



## ominaisuudet

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tilausnro                  | AS 4054.030   |
| Rakenne                    | suora   |
| Tuotekuvaus                | Johdinholkkien käsittelyyn ilman eristekaulusta DIN 46228 -standardin osan 1 mukaan ja eristekauluksella varustettujen johdinholkkien käsittelyyn DIN 46228 -standardin osan 4 mukaan.              |
| Hyödyt                     | Pääteholkin etu- tai sivuasennus kierrettävän pään avulla<br>Minimaalinen voimantarve suurissa johdinläpimitoissa<br>Tasaisen korkealaatuinen puristus<br>Irrotettava pakkolukitus<br>Itsesäätöinen |
| Materiaali                 | Korkealaatuinen erityistyökaluteräs   |
| Pintakäsittely             | Sinistetty, musta, matta  |
| Väri                       | Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink   |
| Puristus                   | Trapezoid   |
| Kaapelinläpiviennin suunta | etupuoolella ja sivulla   |
| Mitat                      | Pituus: 180 mm  |
| AWG                        | 26 - 8  |
| Halkaisijalle              | 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Pakkausyksikkö             | 1 kpl   |
| Nettopaino                 | 0,35 kg   |

# ominaisuudet

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bruttopaino        | 0,388 kg  |
| Tullitariffinimike | 82032000  |
| ETIM 9             | EC000168  |
| ETIM 8             | EC000168  |
| ECLASS 8.0         | 21043811  |
| Tuotekuvaus        | AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp |