

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.800 Yhdistelmäpihdit

Osavaltio: 3.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.800 - Yhdistelmäpihdit

Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Tilausno | AS 4054.800 |
| Tuotekuvaus | Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10. |
| Hyödyt | Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta. Hyvä pito- ja leikkausteho Vähäinen voimantarve |
| Materiaali | Korkealaatuinen erityistyökaluteräs |
| Pintakäsittely | Matta, kromattu |
| Väri | Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink |
| Normit | Suojaeristetty 1 000 V VDE |
| Mitat | Pituus: 180 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,289 kg |
| Bruttopaino | 0,299 kg |
| Tullitariffinimike | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000836 |
| ETIM 8 | EC000836 |
| ECLASS 8.0 | 21043809 |
| Tuotekuvaus | Combination plier w. insulated handle |

Hyväksynnät

| | |
|-------------|-----|
| Hyväksynnät | VDE |
|-------------|-----|