

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.800 Yhdistelmäpihdit

Osavaltio: 18.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.800 - Yhdistelmäpihdit

Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10

ominaisuudet

Tilausno	AS 4054.800
Tuotekuvaus	Hammastettu tarttumapinta ja integroitu lenkkiavain M8–M10.
Hyödyt	Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta. Hyvä pito- ja leikkausteho Vähäinen voimantarve
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökäkaluteräs
Pintakäsittely	Matta, kromattu
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Normit	Suojaeristetty 1 000 V VDE
Mitat	Pituus: 180 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,289 kg
Bruttopaino	0,299 kg
Tullitariffinimike	82032000
ETIM 9	EC000836
ETIM 8	EC000836
ECLASS 8.0	21043809
Tuotekuvaus	Combination plier w. insulated handle

Hyväksynät

Hyväksynät	VDE
------------	-----