


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.900 Siirtoleukapihdit

Osavaltio: 20.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.900 - Siirtoleukapihdit

Avaimen leveydelle 10–36 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4054.900
Tuotekuvaus	Avaimen leveydelle 10–36 mm.
Hyödyt	Ergonomisesti muotoiltu kahva kestää käyttöä, liukumaton pinta. Tasaiset sivut ehkäisevät yleisiä vaurioita, joita jakoavain ja putkipihdit aiheuttavat ruuveille/muttereille QuickSnap-räikkäsyöttö työkappaleen nopeaan mukautukseen ilman painonappia Vankka, läpikulkeva nivel
Materiaali	Korkealaatuinen erityistyökaluteräs
Pintakäsittely	Matta, kromattu
Väri	Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
Mitat	Pituus: 260 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,419 kg
Tullitariffinimike	82032000
ECLASS 8.0	21043809
Tuotekuvaus	Slip-joint wrench w. fast adjustment