

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.000

Käsi-hydrauliikkalävistin

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.000 - Käsi-hydrauliikkalävistin

Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.000
Rakenne	suora
Tuotekuvaus	Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
Hyödyt	Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
Materiaali	Alumiini
Toimitus	Käsi-hydrauliikkalävistin Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm HSS-esiaukkopora Ø 11 mm Välikeholkkisarja (3-osainen) Muovilaukku
Ohjaus hydraulinen	Pyöreät aukot Ø 82 mm Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm Puristusvoima 75 kN Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä Lävistin, neliö, enintään 92 x 92 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3,04 kg
Tullitariffinimike	84678900
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049046
Tuotekuvaus	Manual hydraulic punch