

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Käsi-hydrauliikkalävistin

Osavaltio: 10.2.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Käsi-hydrauliikkalävistin

Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.010
Rakenne	90°:n kulmassa oleva ja 360° kääntyvä sylinteripää
Tuotekuvaus	Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
Hyödyt	Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
Materiaali	Alumiini
Toimitus	Käsi-hydrauliikkalävistin Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm HSS-esiaukkopora Ø 11 mm Välikeholkkisarja (3-osainen) Muovilaukku
Ohjaus hydraulinen	Pyöreät aukot Ø 82 mm Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm Puristusvoima 75 kN Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä Lävistin, neliö, enintään 92 x 92 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3.3
Bruttopaino	3.36
Tullitariffinimike	84678900
EAN	4028177807914

ominaisuudet

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046