

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.020**

**Käsi-hydrauliikkalävistin**

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.020 - Käsi-hydrauliikkalävistin

Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.



## ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.020
Rakenne	joustava, mukana hydrauliletku ja erillinen sylinteri
Tuotekuvaus	Pyöreiden, neliömäisten ja suorakulmaisten aukkojen lävistämiseen.
Hyödyt	Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
Materiaali	Alumiini
Toimitus	Käsi-hydrauliikkalävistin Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm HSS-esiaukkopora Ø 11 mm Välikeholkkisarja (3-osainen) Muovilaukku
Ohjaus hydraulinen	Pyöreät aukot Ø 82 mm Neliskulmaiset aukot Ø 46 x 86 mm Puristusvoima 75 kN Suurin työpaine 680 baaria/9850 psi-yksikköä Lävistin, neliö, enintään 92 x 92 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,4 kg
Bruttopaino	3,546 kg
Tullitariffinimike	84678900
ETIM 9	EC001085

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Tuotekuvaus	Hand hydraulic punch, hose a. cylind.

---