

AS 4055.070 - Käsikäyttöinen hydraulilävistinsarja M16–M63

Käsikäyttöinen hydrauliiikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.070
Rakenne	Tämä sarja sisältää vakiolävistimet M16–M63.
Tuotekuvaus	Käsikäyttöinen hydrauliiikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
Hyödyt	Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
Toimitus	Käsi-hydrauliiikkalävistin suora Kolmeen osaan lastuava 7-osainen lävistinsarja Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm HSS-esiaukkopora Ø 10 mm Välikeholkkisarja (3-osainen) Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-reiät	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

ominaisuudet

Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	5,3 kg
Bruttopaino	5,34 kg
Tullitariffinimike	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Tuotekuvaus	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
