

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

Käsikäyttöinen hydraulilävistinsarja M16–M40

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - Käsikäyttöinen hydraulilävistinsarja M16–M40

Käsikäyttöinen hydrauliiikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Muokattavan materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.080
Rakenne	90°:n kulmassa oleva ja 360° kääntyvä sylinteripää
Tuotekuvaus	Käsikäyttöinen hydrauliiikkalävistin, mukana lävistinsarja teräslevylle. Työstettävän materiaalin enimmäispaksuus 2 tai 3 mm.
Hyödyt	Työkalut kestävät pidempään sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta
Toimitus	Käsi-hydrauliiikkalävistin Kolmeen osaan lastuava 5-osainen lävistinsarja Hydrauliikan vetoruuvi Ø 19 mm Hydrauliikan vetoruuvi Ø 9,5/19 mm HSS-esiaukkopora Ø 10 mm Välikeholkkisarja (3-osainen) Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-reiät	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

ominaisuudet

Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,1 kg
Bruttopaino	4,16 kg
Tullitariffinimike	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Tuotekuvaus	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm
