

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausnro | AS 4055.120 |
| Rakenne | Kolmeen osaan lastuava terä |
| Tuotekuvaus | Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä. |
| Toimitus | Pistin Tyyny |
| Muokattava materiaali | Ruostumaton teräs |
| Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus | 2 mm |
| Ø-reiät | 20,4 mm |
| Kierteelle | M20 |
| Ohje | Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Vetoruuvi (Ø x P) | 11,1 x 60 mm |
| Hydrauliikkavetoruuvi Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,077 kg |
| Bruttopaino | 0,098 kg |
| Tullitariffinimike | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|--|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Tuotekuvaus | Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting |
