

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.122

## Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.122 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.122
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	22,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Vetoruuvi (Ø x P)	11,1 x 60 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	11,1 mm 19 cm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,093 kg
Bruttopaino	0,113 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting