

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125 Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 30.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.125 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.125
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	25,4 mm
Kierteelle	M25
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Vetoruuvi (Ø x P)	11,1 x 60 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	11,1 mm 19 cm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,121 kg
Bruttopaino	0,142 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156

ominaisuudet

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting
