

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.132 Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.132 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.132
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2,5 mm
Ø-reiät	32,5 mm
Kierteelle	M32
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)	19 x 55 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,232 kg
Bruttopaino	0,265 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting