


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.150 Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.150 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.150
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2,5 mm
Ø-reiät	50,5 mm
Kierteelle	M50
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)	19 x 75 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,657 kg
Bruttopaino	0,731 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting