


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.163

## Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.163 - Lävistin, pyöreä ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausnro  | AS 4055.163   |
| Rakenne  | Kolmeen osaan lastuava terä   |
| Tuotekuvaus  |   |
| Toimitus   | Pistin<br>Tyyny   |
| Muokattava materiaali                                | Ruostumaton teräs   |
| Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus | 2,5 mm  |
| Ø-reiät  | 63,5 mm   |
| Kierteelle   | M63   |
| Ohje   | Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia |
| Suitable for hydraulic bolt order number             | 4055.663  |
| Vetoruuvi (Ø x P)                                    | 19 x 75 mm  |
| Hydrauliikkavetoruuvi Ø                              | 19 mm   |
| Pakkausyksikkö                                       | 1 kpl   |
| Nettopaino   | 1,025 kg  |
| Bruttopaino  | 1,098 kg  |
| Tullitariffinimike                                   | 82073010  |
| ETIM 9   | EC000156  |
| ETIM 8   | EC000156  |

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting