

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Rakolevyaukkosarja, metrinen

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Rakolevyaukkosarja, metrinen ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.180
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistyksen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistiä Muovilaukku
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,849 kg
Bruttopaino	1,098 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting